



Greitaeigė freza MFH Harrier, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222055 25/2
GTIN	4960664707539
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	1,5 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	117 mm
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Ø D ₃	8 mm

maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,79 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	7,4 mm
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------