



## Galandimo mašina su dviem diskais DS su nusiurbimu, 400 V, Tipas: DS15/300A



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Produktų klasė	03S

### Aprašymas

#### Modelis:

Galandimo mašina su dviem diskais su stove integruota nusiurbimo sistema.

Šlifavimo dulksės surenkamos vandens filtru ir toliau einančiais plastikiniu pirminiu ir antriniu filtru. **Parduodama be šlifavimo diskų.**

#### Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

Naudojama galia: 1100 W

maksimalus sūkių skaičius: 1450 min<sup>-1</sup>

Šlifavimo disko Ø D: 300 mm

šlifavimo disko plotis T: 40 mm

šlifavimo disko kiaurymės Ø H: 76 mm

Nusiurbiamas kiekis: 10 m<sup>3</sup>/min

### Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	1450 min <sup>-1</sup>
---------------------------	------------------------

Gamintojo pavadinimas	DS15/300A
Naudojama galia	1100 W
Svoris	160 kg
Nusiurbiamas kiekis	10 m <sup>3</sup> /min
šlifavimo disko plotis T	40 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	76 mm
Šlifavimo disko Ø D	300 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Galandinimo staklės su dviem diskais

## Priedai

Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596610 EK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596610 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596610 NK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK24	596610 NK24