



Greitaeigė freza MFH Harrier, Weldon kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222055 32/3
GTIN	4960664707546
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	1,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	32 mm
Koto $\emptyset D_s$ h6	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Bendras ilgis L_{viso}	131 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
$\emptyset D_3$	15 mm

maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,43 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	14,4 mm
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------