



## Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5SLmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222065 63/5SL
GTIN	4960664707737
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

#### Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	2 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14
Ø D <sub>3</sub>	39 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..

Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	27 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229719 (20IP; 4,5 Nm)
maksimalus pjūvio gylis $a_{p \max}$ kai geometrija LD	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	38 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,54 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229719
-------------------	--------