



## Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222065 80/6
GTIN	4960664707751
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

#### Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
maksimalus pjūvio gylis $a_{p \text{ max}}$ kai geometrija LD	5 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	27 mm
Keičiamų plokštelių dydis	14
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..

Keičiamų plokštelių varžtas	229719 (20IP; 4,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	136 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	158 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	55 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,38 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229719
-------------------	--------