



## Greitaeigė freza MFH Harrier, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

#### Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Tvirtinimo sriegis M	M16
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	1,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
maksimalus pjūvio gylis a <sub>p max</sub> kai geometrija LD	3,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	14,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,43 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------