



## Mechaninis magnetinis matavimo stovas, Išnešimas: 280mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	441100 280
GTIN	4260180710120
Produktų klasė	46Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninis centrinis visų lankstų fiksatorius. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Prijungiamas magnetinis padas su prizmine baze. Pasiekama bet kuri padėtis veikimo spindulio ribose. Labai stabilus tikslusis reguliatorius. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto Ø 8 mm arba prizme.

#### Tiekimo sudėtis:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 1.

### Techninis aprašymas

Magnetinio pado aukštis	55 mm
Sukibimo jėga	800 N
Prijungimo sriegis	M8
Magnetinio pado plotis	50 mm
Magnetinio pado ilgis	64 mm
Išnešimas	280 mm

Prijungimo sriegio suregulavimas	vidur.
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

---

## Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 1	440868 1
---------------------------	----------