

**Garant****VNMG 160404, Rūšis: HB7415**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VNMG 160404 HB7415 Kietlydinys: HB7415  
Drožlialaužis: TIS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 70 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	TIS
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7415
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 70 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui