

Garant**ZeroClamp stovas su atstumu 200, Tipas: 12815****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360031 12815
GTIN	4045197416070
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Su 2 užveržimo elementais. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Tinka:

Bazinėms plokštėms, kurių atstumas tarp kiaurymių centrų 200.

Tiekimo sudėtis:

Su movos kištuku ir fiksatoriumis Nr. 360025 dyd. 18M16.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo mova Nr. 360019 dyd. 10241 ir dyd. 10003.

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti ir užspaudimo elementą, kurio Ø 138 mm tvirtinimo puodeliu su užsifiksuojančiais užspaudimo elementais pagal paklausimą!

Techninis aprašymas

Užspaudimo elemento Ø	120 mm
Surenkamas aukštis H	120 mm
Tipas	12815
Fiksatorių skaičius	2
Serija	ZeroClamp
Produkto rūšis	Stovas

Priedai

ZeroClamp greitojo jungimo mova Tipas 10003	360019 10003
---	--------------