

**Garant****GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131110 M5
GTIN	4067263829928
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

**High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniam**. Ypač ilgi **drožlių grioveliai** ir kakliuko ilgis, skirtas naudoti **sriegio gyliams iki 4xD**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Ypač ilga drožlių griovelių forma.**

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS E PM
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio Ø	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kiaurymės Ø	4,2 mm
Sriegio dydis	M5

Drožlių griovelėlių skaičius	3
Norma	Gamykliniai standartai
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 4xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.

tinka