

**Garant****GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, MF: 5X0,5****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132810 5X0,5  |
| GTIN             | 4067263830085 |
| Produktų klasė   | 11I           |

**Aprašymas****Modelis:**

**High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Ypač ilgi **drožlių grioveliai** ir kakliuko ilgis, skirtas naudoti **sriegio gyliui iki 4xD**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Ypač ilga drožlių griovelių forma.**

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sriegio gylis              | 20 mm    |
| Bendras ilgis L            | 70 mm    |
| Koto kvadratas □           | 2,7 mm   |
| Kiaurymės Ø                | 4,5 mm   |
| Ašmenys                    | HSS E PM |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3        |
| Sriegio dydis              | M5×0,5   |
| Drožlių griovelių skaičius | 3        |
| Sriegio žingsnis           | 0,5 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 3,5 mm   |
| Sriegio Ø                  | 5 mm     |
| Sriegio tipas              | MF       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Norma                        | Gamykliniai standartai                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                                 |
| Danga                        | DLC  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 4xD, kai kiaurymė atvira               |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | geltona                                    |
| Serija                       | Master Tap                                 |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                           | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis                 | tinka         | 35 m/min       | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka         | 32 m/min       | N         |
| Al >10 % Si               | tinka         | 20 m/min       | N         |
| PMMA, akrilas             | ribotai tinka | 20 m/min       | N         |
| PA 66                     | ribotai tinka | 18 m/min       | N         |
| PEEK                      | tinka         | 18 m/min       | N         |
| Cu                        | tinka         | 18 m/min       | N         |
| CuZn                      | tinka         | 25 m/min       | N         |
| Alyva                     | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.            | tinka         |                |           |

šlapias, min.

tinka