

**Garant****GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, G: G1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137310 G1/2
GTIN	4067263830658
Produktų klasė	11I

**Aprašymas****Modelis:**

**High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniam**. Kintamo žingsnio drožialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožialaužių griovelių žingsnis.**
- **Trumpa forma E.**

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	14
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E PM
Koto kvadratas □	12 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	19 mm

Sriegio dydis	G1/2
Sriegio gylis	52,4 mm
Sriegio Ø	20,96 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Serija	Master Tap
Danga	DLC
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Tolerancijos klasė	ISO 228
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Koto tolerancija	h9
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N

PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		