

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, G: G1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133260 G1
GTIN	4067263830221
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:****High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina maksimalų pjovimo briaunos stabilumą**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai, mažiau limpa drožlės.**

Paskirtis:**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	20 mm
Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D _s	25 mm
Kiaurymės Ø	30,75 mm
Sriegio gylis	99,75 mm
Sriegio dydis	G1
Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Vijų skaičius colyje	11

Sriegio Ø	33,25 mm
Serija	Master Tap
Danga	DLC
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Tolerancijos klasė	ISO 228
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka