

**Garant****GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, G: G1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133260 G1/2
GTIN	4067263830207
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:****High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina maksimalų pjovimo briaunos stabilumą**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai, mažiau limpa drožlės.**

**Paskirtis:****Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	19 mm
Sriegio dydis	G1/2
Sriegio Ø	20,96 mm
Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	14
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio gylis	62,88 mm
Bendras ilgis L	125 mm

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Serija	Master Tap
Danga	DLC
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Tolerancijos klasė	ISO 228
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	35 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	32 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
PMMA, akrilas	ribotai tinka	20 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	18 m/min	N
PEEK	tinka	18 m/min	N
Cu	tinka	18 m/min	N
CuZn	tinka	25 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka