

**Garant****GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis ilgas, DLC, M: M5****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 134265 M5     |
| GTIN             | 4067263830467 |
| Produktų klasė   | 11I           |

**Aprašymas****Modelis:**

Labai ilgas kotas.

**High-Performance sriegikliai**, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą** ir **proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.**
- **Trumpa forma E.**

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Koto kvadratas □           | 4,9 mm     |
| Kiaurymės Ø                | 4,2 mm     |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2X 6HX |
| Drožlių griovelių skaičius | 3          |
| Ašmenys                    | HSS E PM   |
| Sriegio tipas              | M          |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 6 mm       |
| Bendras ilgis L            | 160 mm     |
| Sriegio žingsnis           | 0,8 mm     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3          |
| Sriegio gylis              | 15 mm      |

|   |  |
|---|--|
| Norma                                       | Gamykliniai standartai                     |
| Sriegio Ø                                   | 5 mm                                       |
| Danga                                       | DLC  |
| Profilio kampas                             | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                               | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma                | E  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas        | 45 laipsniai                               |
| Kotas                                       | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas                           | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas                | iki 3xD kai kiaurymė aklinoji              |
| Pjovimo kryptis                             | dešininis                                  |
| Srieginių įrankių rūšis                     | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas                                 |
| Spalvinis žymėjimas                         | geltona                                    |
| Serija                                      | Master Tap                                 |
| Produkto rūšis                              | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                          | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aluminis                 | tinka         | 35 m/min       | N         |
| Aluminis (trumpadrožlis) | tinka         | 32 m/min       | N         |
| Al >10 % Si              | tinka         | 20 m/min       | N         |
| PMMA, akrilas            | ribotai tinka | 20 m/min       | N         |
| PA 66                    | ribotai tinka | 18 m/min       | N         |
| PEEK                     | tinka         | 18 m/min       | N         |
| Cu                       | tinka         | 18 m/min       | N         |
| CuZn                     | tinka         | 25 m/min       | N         |

|                |       |
|----------------|-------|
| Alyva          | tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |
| šlapias, min.  | tinka |