

**VNMG 160404, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	PV720
Drožlialaužis	PQ
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 520 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui