

**CC. T 060204, Rūšis: PV720**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PV720
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui