

Garant**GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, MF: 6X0,75****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 136230 6X0,75 |
| GTIN | 4067263830559 |
| Produktų klasė | 111 |

Aprašymas**Modelis:**

High-Performance sriegikliai, specialiai sukurti **aliuminiui ir spalvotiems lydiniams**. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą**.

- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**
- **Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.**
- **Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis**
- **Trumpa pjūvio forma E**

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Koto Ø D _s | 4,5 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Sriegio dydis | M6×0,75 |
| Sriegio žingsnis | 0,75 mm |
| Sriegio gylis | 18 mm |
| Kiaurymės Ø | 5,2 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Norma | Gamykliniai standartai |

| | |
|---|--|
| Sriegio Ø | 6 mm |
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm |
| Danga | DLC |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | E |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Serija | Master Tap |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aluminis | tinka | 35 m/min | N |
| Aluminis (trumpadrožlis) | tinka | 32 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 20 m/min | N |
| PMMA, akrilas | ribotai tinka | 20 m/min | N |
| PA 66 | ribotai tinka | 18 m/min | N |
| PEEK | tinka | 18 m/min | N |
| Cu | tinka | 18 m/min | N |
| CuZn | tinka | 25 m/min | N |

| | |
|----------------|-------|
| Alyva | tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |
| šlapias, min. | tinka |