

**CC.T 09T304, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 PV720
GTIN	4960664723393
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui