

**DC.T 11T302, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Kietlydinys	PV720
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui