



Greitaeigė freza 7792VX, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221900 25/2
GTIN	2050002058439
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniajam frezavimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229917 (T15; 2,1 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	200 mm
Koto Ø D _s h6	25 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Ø D ₃	10 mm
Keičiamų plokštelių dydis	09
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,55 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	9,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	13 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229917
-------------------	--------