

**Garant****„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, Ø DC: 14mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268404 14     |
| GTIN             | 4067263802228 |
| Produktų klasė   | 21K           |

**Aprašymas****Modelis:**

Cilindrinis kotas.

**Paskirtis:**

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

**Pastaba:**

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.
- Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).
- Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).

**Techninis aprašymas**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>               | 16 mm                   |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) |
| Bendras ilgis L                     | 110 mm                  |
| Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>    | 21 mm                   |
| Tinkamos keičiamos plokštelės       | ZCMX 07..               |
| Nominalus Ø D                       | 14 mm                   |
| Serija                              | „4 in 1“                |
| Paskirtis                           | dešininis               |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Vidinis aušinimas | taip                 |
| Produkto rūšis    | Ištekinimo laikiklis |

---

## Priedai

|  |           |
|--|-----------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 41 | 269028 41 |
|--|-----------|