

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268405 14
GTIN	4067263802235
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	14 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 07..
Naudingasis ilgis L ₁	21 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 40	269028 40
--	-----------