

**Garant**
**KNUX 160410R, Rūšis: HB7130-2**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

KNUX 160410R HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
 Drožlialaužis: VM  
 Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Pastūma f: 0,2 - 0,5 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

## Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Danga	padengtas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Kampo spindulys	1 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui