


Garant**SNMG 120408, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS

Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui