

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7130-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Drožialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui