

Garant**CCMT 09T308, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T308 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VS

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui