

Garant**RC.X 1003, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Produktų klasė	21G

Aprašymas

RC.X 1003 HB7130-2 Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1003
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui