

Garant**TCMT 16T308, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T308 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Drožlialaužis	VS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui