

Garant**TCMT 110208, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 110208 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110208
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui