

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui