

Garant**VBMT 110302, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT110302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui