



## Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 52/3
GTIN	4059782505391
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Ø D <sub>3</sub>	31 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	2,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12
Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm

Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	83 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	102 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	30,3 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,57 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229919
-------------------	--------