



## Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 125/11mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 125/11
GTIN	4059782503953
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifluota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	125 mm
$\emptyset D_3$	104 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12
Tvirtinimo kiaurymės $\emptyset$	40 mm

Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	11
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	229 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	248 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	103,3 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,17 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229919
-------------------	--------