



Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 80/5
GTIN	4059782505315
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	59 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	12
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	2,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	139 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	158 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	58,3 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,29 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229919
-------------------	--------