

**Garant****Feedking greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212905 35/5
GTIN	4045197549747
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova.**

**Privalumai:**

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

**Pastaba:**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas. Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP** .

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	42 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	0,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	21 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	57 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,85 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,82 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	68 mm
Serija	FeedKing
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP