


Garant**XDLW 09T308 SR, HB7530, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212946 ST900
GTIN	4045197581624
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma f_z per dantį: 0,86 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLW 09T308 SR

Tipas: ST900

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,99 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	ST900
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW 09T308 SR
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,99 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7530
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	1,15 mm

Pastūma f_z per dantį	0,86 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	320 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	270 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		