

**SPMT 1806 EDER-NB3, PR1230, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	224011 ST1400
GTIN	4960664609703
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su **Wiper pjovimo briaunomis**, kad pastūmos būtų didesnės.

**Paskirtis:**

**NB2 / NB3:** universali paskirtis.

**Pastaba:**

**Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių.** Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 1 \times D$ .

Paskirtis: Standartas

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,06–0,25 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,06–0,25 mm
Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 1806 EDER-NB3

Kietlydinys	PR1230
Ašmenys	HM
Paskirtis	Standartas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		