

Garant**XDLT 09T308 ER, HB7720, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212951 HART
GTIN	4045197581662
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma f_z per dantį: 0,43 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLT 09T308 ER

Tipas: HART

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,99 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	HART
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT 09T308 ER
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,99 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	1,15 mm
Pastūma f_z per dantį	0,43 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
TOOLOX 44	tinka	140 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		