

Garant**XDLW 120408 ER, HB7720, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212977 HART
GTIN	4045197581808
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma f_z per dantį: 0,57 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLW 120408 ER

Tipas: HART

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 2,6 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	HART
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW 120408 ER
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	2,6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	1,8 mm
Pastūma f_z per dantį	0,57 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		