

Garant

Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: A0616



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 A0616
GTIN	4045197154828
Produktų klasė	51D

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras be priekinių dantų

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis L₁: 16 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	50 mm
Forma	Cilindras be priekinių dantų
Forma	A0616
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7

Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	6 mm
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza