

Garant

TwinCut frezavimo galvutė 45° standartinis dantų žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/12mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213415 200/12
GTIN	4045197666437
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis 8-briaunėmis plokštelėmis (ON. U) arba 4-briaunėmis plokštelėmis (SN. U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Netvirtinkite vienu metu skirtingų ON. U ir SN. U keičiamų plokštelių.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso} ON.U plokštelėms	61,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN. U

Tinkamos keičiamos plokštelės	ON.U
Bendras ilgis L_{viso} SN.U plokštelėms	63 mm
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219899
Atraminė plokštelė	219897
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	60 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ ON.U plokštelėms	211,8 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ SN.U plokštelėms	215,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	200 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Serija	TwinCut
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Atraminė plokštelė	219897
Užveržimo varžtas	219899
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219898
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP