



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: AS1225



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 AS1225
GTIN	4027497036264
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L₁: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Forma	AS1225

Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Bendras ilgis	65 mm
Galvos Ø	12 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza