

## Garant

### Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: A1020



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 A1020
GTIN	4045197154842
Produktų klasė	51D

#### Aprašymas

##### Modelis:

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.**

##### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras be priekinių dantų

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

#### Techninis aprašymas

Forma	A1020
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	Cilindras be priekinių dantų

Bendras ilgis	60 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	10 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza