

Garant
Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 30mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 30
GTIN	4045197552655
Produktų klasė	210

Aprašymas
Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Gilinimo Ø D	30 mm
Koto Ø D_s h6	20 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams	M18
Mažiausias Ø d_{min}	13 mm
Iškyšos ilgis L_1	55 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260150
Bendras ilgis L_{viso}	134 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Gilavimo kampas	180 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas	219844
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0