

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: L1230

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 L1230
GTIN	4045197155153
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas kūgis“** (KEL).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto kūgio formos

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L₁: 30 mm

Bendras ilgis: 70 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	L1230
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Forma	suapvalinto kūgio formos
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvos Ø	12 mm

Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Bendras ilgis	70 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza