

Garant

TwinCut frezavimo galvutė 45° standartinis dantų žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/14mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 213415 250/14 |
| GTIN | 4045197666444 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis 8-briaunėmis plokštelėmis (ON. U) arba 4-briaunėmis plokštelėmis (SN. U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Netvirtinkite vienu metu skirtingų ON. U ir SN. U keičiamų plokštelių.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------|
| maksimalus išorinis Ø D _{maks.} SN.U plokštelėms | 265,2 mm |
| Atraminė plokštelė | 219897 |

| | |
|---|------------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} ON.U plokštelėms | 61,3 mm |
| Atraminės plokštelės užveržimo varžtas | 219899 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SN. U |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | ON.U |
| Bendras ilgis L_{viso} SN.U plokštelėms | 63 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ ON.U plokštelėms | 261,8 mm |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 250 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės \varnothing | 60 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 14 |
| Serija | TwinCut |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Galinė freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Atraminė plokštelė | 219897 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219898 |
| Užveržimo varžtas | 219899 |