

**Garant****CPMT 05T104 T, HB7035, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Naudojamas tik su reversine gilinimo freza Nr. 217180 dyd. 15.

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Pastūma f	0,1 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CPMT 05T104 T
Kietlydinys	HB7035
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	100 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	80 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
CuZn	tinka	90 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		