

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: A1625

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 A1625
GTIN	4045197154866
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras be priekinių dantų

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis L₁: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	A1625
Bendras ilgis	65 mm
Forma	Cilindras be priekinių dantų
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys

Galvos Ø	16 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų forma	kryžminiai dantys
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza