

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: D0605

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 D0605
GTIN	4045197154972
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutuliu

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis L₁: 5 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	rutuliu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	D0605
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7

Galvos Ø	6 mm
Bendras ilgis	50 mm
Galvutės ilgis L ₁	5 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza